

KlikAan KlikUit®

GEBRUIKERS- HANDLEIDING

SLIMME LED LAMPEN



Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd
de meest recente gebruiksaanwijzingen

NL ZLED SLIMME LED LAMP

COMPATIBILITEIT

De slimme LED lamp werkt met onze ICS-2000 control station, Z1 Bridge, ZYCT-202 afstandsbediening en andere ZigBee-gecertificeerde apparaten zoals Trust Smart Home en Philips Hue (zie voor compatibiliteit: klikaanklikuit.nl/premium-line). Gebruik een control station om de kleur van de lamp (ZLED-RGB9 en ZLED-RGBG6) in te stellen.

FUNCTIONALITEIT

Creëer de perfecte verlichting met deze draadloos bedienbare slimme lamp.

LEVENSONDERSTEUNING

Gebruik KlikAanKlikUit producten nooit voor "life support" systemen of toepassingen waar storingen van apparatuur levensbedreigend kunnen zijn.

REPARATIES

U kan en mag dit product niet repareren of modificeren. Indien u twijfelt over de correcte werking brengt u het product terug naar de winkel waar u het heeft aangeschaft.

REINIGING

Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen.


HANTEREN

Laat het apparaat niet vallen. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.

OMGEVING

Stel het product niet bloot aan overmatige hitte of kou. Extreme temperaturen hebben een negatieve invloed op de levensduur van electronica.


1




2




3



3x



5x AAN EN UIT



1. INSTALLATIE

Monteer de lamp in de fitting.
(Installeer de lamp niet achter een bestaande dimmer)

2. APP DOWNLOADEN

Download de KlikAanKlikUit App uit de Google Playstore of de App store. Om de lamp met de ZYCT-202 afstandsbediening te gebruiken volgt u de stappen in de handleiding van de ZYCT-202.

3. VOLG DE INSTRUCTIES VAN DE APP

Selecteer in de App een kamer, druk op de knop + en volg de instructies. De lamp knippert 2 keer wanneer hij met succes is verbonden.

Opmerking: Premium-line RGB lampen/spots worden 10 seconden

6

lang groen wanneer zij met succes zijn verbonden.


RESET/ACTIEVEER VERBINDINGSMODUS VOOR CONTROL STATION (ZOALS ICS-2000/Z1)


Reset/zet de lamp in de verbindingmodus door hem 5 keer AAN en UIT te doen met de traditionele wandschakelaar of draai de lamp 5 keer in en uit de fitting. De lamp knippert 3 keer wanneer hij met succes in verbindingmodus staat. De verbindingmodus duurt 20 seconden.

MESHING

Premium-Line producten gebruiken Zigbee meshing technologie. Dit betekent dat deze producten signalen van Zigbee apparaten ontvangen

en herhalen. Door deze technologie zal het draadloos bereik verbeteren. Let op: producten met batterijen kunnen deze signalen ontvangen, maar niet herhalen.

 Dit product voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen.

 Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudafval.

GARANTIE

- Dit product heeft twee jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum. Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
- Voorkom foutieve handelingen bij gebruik en/of installatie door de gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen. De garantie vervalt indien er sprake is van onoordeelkundig gebruik of reparatie door u of derden.
- Ga voor garantie terug naar uw aankooppunt. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het originele aankoopbewijs.

COPYRIGHT

Het is verboden om zonder toestemming van KlikAanKlikUit deze handleiding of delen daarvan te reproduceren. Wijzigingen, drukken/of zetfouten voorbehouden.

EU-verklaring van overeenstemming

KlikAanKlikUit verklaart hiermee dat de ontvanger, te weten:

model:	ZLED Slimme LED Lamp
itemnummer:	70145, 70155, 70179, 70156, 70157, 70158 70159 en 70160
bestemd voor gebruik:	binnenshuis

in overeenstemming is met de vereiste CE richtlijnen: ROHS Directive (2011/65/EU), RED Directive (2014/53/EU) en ErP Directive (2009/125/EC) en voldoet aan alle technische voorschriften die voor de genoemde producten van toepassing zijn binnen de volgende normen:

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
EN 62493:2015
EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
EN 62560:2012/A1:2015
EN 55015:2013/A1:2015
EN 61547:2009
EN 62479:2010

Fabrikant / gemachtigde,



H. Donker, Procurement Director

Dordrecht, 24-01-2020

KLIKAANKLIKUIT

LAAN VAN BARCELONA 600

3317DD DORDRECHT

NEDERLAND

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl